



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 5 R 1CT/8

MSD Platinum lyskildene åpner opp for nye nivåer av kreativ frihet innen underholdningsbelysning, med sitt kraftfulle, kompakte og intense lys. Deres kompakte og lette design, gir frihet til å skape mindre og lettere installasjoner - som kan brukes overalt på scenen. Deres korte lysbue, høye fargetemperatur og innovative reflektor skaper en glitrende stråleintensitet for fremragende fargegjengivelse. De har også en lang pålitelig levetid, høy effektivitet og rask ersatningstid. Alt i alt er dette en intens, spennende og kreativ opplevelse.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	-
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	3 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Lysytelse (min.)	7 100 lm
Lysytelse	7 950 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	300
Kromatisk koordinat Y (nom)	300
Korreleret fargetemperatur (nom)	8000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-


Buelengde O (nom.)	1,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	189 W
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Fullstendig produktnavn	MSD Platinum 5 R 1CT/8
Full EOC	872790093070200
Bestillingskode	93070200

MSD Platinum (Touring/Stage)

Materialenr. (12NC)	928190805314
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900930702
SAP-teller – pakker per utvendige	8


EAN/UPC – boks	8727900930719
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	T (max)	O	C (max)
MSD Platinum 5 R 1CT/8	51,4 mm	6,8 mm	1,0 mm	57,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 5 R 1CT/8

