



MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Dagens sceneinstallasjoner etterspør belysningsløsninger som gir høy ytelse og høykontrast lyskjemper slik at det ikke dannes skygger. I tillegg etterspør man i større grad kompakte armaturdesig som gir større kreativ frihet, og større fleksibilitet når det gjelder designet. Med dette i tankene har vi utviklet en usedvanlig kraftig kompakt lett system med eksepsjonell kvalitetsbelysning. Dette gir en fantastisk belysningsopplevelse. MSR Platinum 35. Dette belysningssystemet er et kraftig og effektivt verktøy for å skape intens belysning og gir den samme gode lyskvaliteten som andre MSR-lyskilder. Det meget korte lysbuen gir et gnistrende tydelig lys og meget kompakte designet gjør lyskilden perfekt for mindre sceneinstallasjoner eller sceneoppsetninger. MSR Platinum 35 gir lysdesignere den friheten de alltid har drømt når det gjelder posisjonerte armaturer.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	PGJX36
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	1 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Lysytelse	57 800 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	0,295


Kromatisk koordinat Y (nom)	0,313
Korrelert fargetemperatur (nom)	8500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	73
Buelengde O (nom.)	3,0 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	800 W

MSR Platinum (Touring/Stage)

lyskildestrøm (nom.)	12,0 A
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSR Platinum 35 1CT
Fullstendig produktnavn	MSR Platinum 35 1CT
Full EOC	871829112006300


Bestillingskode	12006300
Materialenr. (12NC)	928190905114
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291120063
SAP-teller – pakker per utvendige	16
EAN/UPC – boks	8718291120070

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MSR Platinum 35 1CT

