



MSR Platinum (Touring/Stage)

MSR Platinum 35 1CT

Dagens scener kr ver belysningsl sningar som kan leverera h g ljusstyrka och stora str lkontraster f r att undvika skuggbildningar. Det  r ocks  viktigt med mer kompakta armaturer och armaturdesign f r att underl tta kreativa val och designflexibilitet. F r att m ta dessa behov har vi utvecklat ett mycket kraftfullt, l tt och kompakt system som ger den mest fantastiska ljusupplevelsen - MSR Platinum 35. Detta system  r ett kraftfullt och innovativt verktyg f r att skapa intensivt ljus och erbjuder samma goda ljuskvalitet som andra MSR-ljusk llor. Den exceptionellt korta ljusb gen skapar gnistrande klart ljus och den mycket kompakta designen g r ljusk llan l mplig f r mindre scenarmaturer. MSR Platinum 35 ger belysningsdesigners st rre frihet f r positionering av armaturer.

Varning och S kerhet

- Det  r h gst osannolikt att din h lsa skulle p verkas av att en ljusk lla g r s nder. Om en ljusk lla g r s nder ska du v dra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar p . L gg dem i en f rslutningsbar plastp se och l mna dem p  n rmaste  tervinningsstation. Anv nd inte dammsugare.

Produktdata

Allm�n information	
Socket	PGJX36
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livsl�ngd vid 50 % bortfall (nom)	1 000 h
Ljusteknik	
F�rgkod	2
Ljusfl�de	57 800 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0.295
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0.313

Korrelerad f�rgtemperatur (nom)	8500 K
Ljusutbyte (m�rkv�rde) (nom)	72 lm/W
F�rg�tergivningsindex	73
B�gl�ngd O (Nom)	3,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektf�rbrukning	800 W
Lampstr�m (nom)	12,0 A

MSR Platinum (Touring/Stage)

Styrenheter och dimring


Dimbar	Ja
--------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MSR Platinum 35 1CT
Fullständigt produktnamn	MSR Platinum 35 1CT
Full EOC	871829112006300
Beställningsnummer	12006300


Materialnummer (12NC)	928190905114
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291120063
Räknare – antal förpackningar per kartong	16
EAN/UPC – Hölje	8718291120070

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Platinum 35 1CT	23,5 mm	3,0 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSR Platinum 35 1CT

