



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	GX10
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Schaltzyklus	1'350
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	10 Grad
Lichtstrom	880 lm
Lichtstärke (Nom)	14'500 cd
Farbkoordinate X (Nom)	0.434
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398


Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	49 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	880 lm
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	20.1 W
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	95 V
Spannung (Nom)	95 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3.5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473266
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Gesamt-Produktcode	871829120274500
Bestellcode	20274500
Material-Nr. (12NC)	928191005331
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291202745
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291202752

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

