



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

Mini méretű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisülékes reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználadásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GX10
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	1 350
Fényárammérés referencia	Narrow Cone
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	10 fok
Fényáram	880 lm
Fényerősség (névleges)	14 500 cd
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K

Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	49 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	84
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	880 lm


Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	20,1 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	95 V
Feszültség (névleges)	95 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	G
Higanytartalom (Hg) (maximum)	3,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	21 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473266
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Méretezett rajza



Teljes terméknev	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D
Full EOC	871829120274500
Rendelési kód	20274500
Cikkszám (12NC)	928191005331
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291202745
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291202752

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D


Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D

