



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX10
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftcyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm	900 lm
Lysstyrke (nom.)	4.000 cd
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K


Lyseffekt (nominel) (nom.)	50 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	84
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	900 lm
Drift og el	
Strømforbrug	20,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	95 V
Spænding (nom.)	95 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
EPREL-registreringsnummer	473267
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Det fulde produkt navn	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



Full EOC	871829120301800
Beskrivelse af lokal kode	2052800133
Ordrekode	928191105331
Materialenr. (12NC)	928191105331
Lokal ordrekode	2052800133
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291203018
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291203025

Målskitse



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriske data





Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

