



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Sockel	GX10	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Nennlichtausbeute (nom.)	50 lm/W
Schaltzyklus	1'350	Farbwiedergabeindex (CRI)	84
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	900 lm
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	20.1 W
Ausstrahlungswinkel (Nom)	25 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Lichtstrom	900 lm	Spannung (Nom)	95 V
Lichtstärke (Nom)	4'000 cd	Spannung (Nom)	95 V
Farbkoordinate X (Nom)	0.434		
Farbkoordinate Y (nom.)	0.398		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3.5 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	21 kWh
EPREL Registrierungsnummer	473267
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Gesamt-Produktcode	871829120301800
Bestellcode	20301800
Material-Nr. (12NC)	928191105331
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291203018
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291203025

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm

Photometrische Daten





Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERCoulour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

