

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Küçük, çok yüksek verimli Seramik Metal Halide deşarj reflektörü, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GX10 [GX10]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Anahtar Döngüsü	1.350
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	40 °
Işık Akısı	860 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.750 cd
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	50 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	84

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	860 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	20,1 W
%60 ışığa kadar ısınma süresi	120 s
Voltaj (Nom)	95 V
Voltaj (Nom)	95 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Onay ve Uygulama


Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	3,5 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	3,5 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	21 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473268

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Tam ürün adı	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D


Tam ürün kodu	871829120303200
Sipariş kodu	20303200
Malzeme No. (12NC)	928191205331
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291203032
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291203049

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

