



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 15 R 1CT/8

MSD Platinum lyskildene åpner opp for nye nivåer av kreativ frihet innen underholdningsbelysning, med sitt kraftfulle, kompakte og intense lys. Deres kompakte og lette design, gir frihet til å skape mindre og lettere installasjoner - som kan brukes overalt på scenen. Deres korte lysbue, høye fargetemperatur og innovative reflektor skaper en glitrende stråleintensitet for fremragende fargegjengivelse. De har også en lang pålitelig levetid, høy effektivitet og rask ersatningstid. Alt i alt er dette en intens, spennende og kreativ opplevelse.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	- [-]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	2 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	2
Lysytelse (min.)	11 000 lm
Lysytelse	13 500 lm
Kromatisk koordinat X (nom)	299
Kromatisk koordinat Y (nom)	303
Korreleret fargetemperatur (nom)	8000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	-


Buelengde O (nom.)	1,3 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	300 W
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MSD Platinum 15 R 1CT/8
Fullstendig produktnavn	MSD Platinum 15 R 1CT/8
Full EOC	871829113535700
Bestillingskode	13535700

MSD Platinum (Touring/Stage)

Materialenr. (12NC)	928191605314
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291135357
SAP-teller – pakker per utvendige	8


EAN/UPC – boks	8718291135364
----------------	---------------

Målskisse



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 15 R 1CT/8	58,5 mm	1,3 mm	66,4 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 15 R 1CT/8

