



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Die Philips MASTERColour CDM-Rm Mini ELITE vereint die bewährte MASTERColour-Qualität mit 50 mm-Reflektorlampen. Die überragende Lichtleistung und die zuverlässige Farbstabilität schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken die Ware ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)


Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	GX10 [GX10]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	73 %
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	2'000 lm
Schaltzyklus	1'350	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15'000 Stunde(n)	Energieverbrauch	39,1 W
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Farbcode	942 [CCT of 4200K]	Spannung (Nom.)	90 V
Ausstrahlungswinkel (Nom.)	25 Grad	Spannung (Nom.)	90 V
Lichtstärke (Nom.)	7'200 cd	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom.)	0.377	Dimmbar	Nein
Farbkoordinate Y (nom.)	0.377		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	4200 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	57 lm/W		


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16 [2 Zoll/50 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	4.9 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Abmessungsskizzen




Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D
Gesamt-Produktcode	871829169179200
Bestellcode	69179200
Material-Nr. (12NC)	928193005330
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718291691792
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8718291691808



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65.4 mm	62.75 mm	60.9 mm	59 mm



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 25D

