



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	GX10 [GX10]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	57,5 lm/W
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Skiftcyklus	1.350	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	73 %
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t	Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	2.000 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]	Strømforbrug	39 W
Spredningsvinkel (nom.)	40 °	Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Lysstyrke (nom.)	3.400 cd	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,377	Spænding (nom.)	90 V
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,377	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K	Dæmpbar	Nej

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16 [2 tommer (50 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	43 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Det fulde produkt navn	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D



Full EOC	871829169181500
Ordrekode	69181500
Materialenr. (12NC)	928193505330
Lokal ordrekode	2052801132
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291691815
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291691822

Målskitse



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

