



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GX10 [GX10]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Κύκλος λειτουργίας	1.350
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	942 [CCT of 4200K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	40 μοίρα(ες)
Ένταση φωτός (ονομ.)	3.400 cd
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,377
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,377
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	57,5 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	73 %
Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	2.000 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	39 W
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	MR16 [2 ίντσες/50 mm]
----------------	-----------------------

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	43 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D



Full EOC	871829169181500
Κωδικός παραγγελίας	69181500
Αρ. υλικού (12NC)	928193505330
Τοπικός κωδικός	CDMRMME35/40/94
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291691815
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291691822

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

