



MASTERColour CDM-Rm Elite

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit


Informations générales		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	
Culot	GX10 [GX10]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2.000 lm
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Fonctionnement et électricité	
Nombre de cycles d'allumage	1.350	Consommation électrique	39 W
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Temps de chauffe à 60 %	120 s
		Tension (nom.)	90 V
Données techniques de l'éclairage		Tension (nom.)	90 V
Code couleur	942 [CCT of 4200K]	Commandes et gradation	
Angle du faisceau (nom.)	40 degré(s)	Variation de l'intensité lumineuse	Non
Intensité lumineuse (nom.)	3.400 cd	Mécanique et boîtier	
Coordonnée chromatique X	0,377	Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
Coordonnée chromatique Y	0,377	Approbation et application	
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K	Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Efficacité lumineuse (nominale)	57,5 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	90		
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	73 %		

MASTERCouleur CDM-Rm Elite

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Nom de produit complet	MASTERCouleur CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Code EOC	871829169181500
Code de commande	69181500



Code 12NC	928193505330
Code de commande local	CDMRMEL35W94240
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291691815
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291691822

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

