



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

Dati del prodotto

Informazioni generali		Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	
Attacco	GX10 [GX10]	2.000 lm	
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]	Funzionamento e parte elettrica	
Ciclo di commutazione on/off	1.350	Consumo energetico	39 W
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	120 s
Dati tecnici di illuminazione		Tensione (Nom)	90 V
Codice colore	942 [CCT of 4200K]	Tensione (Nom)	90 V
Angolo del fascio (Nom)	40 °	Controlli e dimmerazione	
Intensità luminosa (Nom)	3.400 cd	Dimmerabile	No
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,377	Meccanica e corpo	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,377	Forma lampadina	MR16 [2"/50 mm]
Temperatura del colore correlata	4200 K		
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	57,5 lm/W		
Indice di resa cromatica (CRI)	90		
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	73 %		

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Approvazione e applicazione


Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	43 kWh

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Nome completo prodotto	MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829169181500



Codice d'ordine	69181500
Codice materiale (12NC)	928193505330
Codice locale	CDMRM3540942
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718291691815
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8718291691822

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrie





Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Durata



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/942 GX10 MR16 40D

