



# MSR Platinum (Studio)

## MSR Platinum 35 ST

MSR Platinum 35 ST has been specially designed for the studio/theater world, where consistent high-quality light output, high brightness and excellent color rendering are important. This lightweight, compact system delivers intense, cool-white light for the most amazing light experience. It's a powerful and innovative tool, giving lighting designers far greater freedom and delivering the same good light quality as other MSR lamps. The exceptionally short arc generates sparkling, bright light, and the lamp's ultra-compact design makes it suitable for smaller lighting fixtures. The MSR Platinum 35 ST lamp has a balanced spectrum with extra red content for enhanced color rendering.

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	PGJX36
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	750 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	- [Not Specified]
Flux lumineux	56'700 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	6000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	72 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	75

Longueur d'arc O (nom.)	3.8 mm
-------------------------	--------

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	804 W
Courant lampe (nom.)	11.5 A

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MSR Platinum 35 ST

## MSR Platinum (Studio)

Nom de produit complet	MSR Platinum 35 ST
Code EOC	871829170406500
Code de commande	70406500
Code 12NC	928194505114
Quantité par pack	1


Code EAN – Produit/Boîte	8718291704065
Conditionnement par carton	16
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291704072

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Platinum 35 ST	24 mm	3.6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	116 mm	36 mm

### Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MSR Platinum 35 ST

