



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højest usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GX10
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftcyklus	1.350
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	10 °
Lysstrøm	2.100 lm
Lysstyrke (nom.)	17.500 cd
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	60 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	80 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	2.100 lm
Drift og el	
Strømforbrug	39,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	87 V
Spænding (nom.)	87 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	MR16
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4,7 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473276
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Det fulde produktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Målskitse




Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Full EOC	871829116296400
Beskrivelse af lokal kode	2052800214
Ordrekode	928194605330
Materialenr. (12NC)	928194605330
Lokal ordrekode	2052800214
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291162964
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291162971

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

