



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Svært liten keramisk damputladningslampe (reflektor) med høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Warnings and safety

- Man kan kun anvende elektroniske forkoblinger
- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det svært usannsynlig at det har noen som helst innvirkning på helsen din. Hvis en lyskilde går i stykker, luften ut rommet i 30 minutter og samle delene, helst med bruk av handsker. Legg de i en lukket plastpose og ta med til din lokale gjenvinningsstasjon. Bruk ikke støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	GX10	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	90
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]	Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	80 %
Brytersyklus	1 350	Drift og elektronikk	
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone	Effektforbruk	39,1 W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Teknisk belysning		Spennings (nom.)	87 V
Fargekode	930 [CCT of 3000K]	Spennings (nom.)	87 V
Spredningsvinkel (nom.)	10 grad(er)	Kontroller og dimming	
Lysytelse	2 100 lm	Kan dimmes	Nei
Lysintensitet (nom.)	17 500 cd		
Kromatisk koordinat X (nom)	0,434		
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398		
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K		
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	60 lm/W		

MASTERCLOUR CDM-Rm Elite Mini

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	MR16
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	4,7 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	473276
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D


Fullstendig produktnavn	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Full EOC	871829116296400
Lokal kodebeskrivelse	3815206
Bestillingskode	928194605330
Materialenr. (12NC)	928194605330
Lokal bestillingskode	3815206
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291162964
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718291162971

Målskisse




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10
MR16 10D

MASTERC colour CDM-Rm Elite Mini

Levetid



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

