

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Küçük, çok yüksek verimli Seramik Metal Halide deşarj reflektörü, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GX10 [GX10]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Anahtar Döngüsü	1.350
Akış ölçüm referansı	Narrow Cone
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	10 °
Işık Akısı	2.100 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	17.500 cd
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	60 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	90

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	80 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	2.100 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	39,1 W
%60 ışığa kadar ısınma süresi	120 s
Voltaj (Nom)	87 V
Voltaj (Nom)	87 V
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	4,7 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,7 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	40 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473276

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D
Tam ürün adı	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D


Tam ürün kodu	871829116296400
Sipariş kodu	16296400
Malzeme No. (12NC)	928194605330
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291162964
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291162971

Boyutlu çizim




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrik bilgi





Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

