



MASTERColor CDM-Rm Elite Mini

MASTERColor CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

La famille Elite se trouve en tête de la gamme CDM MasterColor® et donne une combinaison unique de qualité lumineuse imbattable et de rendement durable. Tout en maintenant les coûts de fonctionnement à un faible niveau, la famille MasterColor DCM Elite MR16 combine la forme compacte familière des lampes halogènes MR16 avec le rendement des lampes céramiques à halogénure métallisé MasterColor Elite. Conçues pour un éclairage d'accentuation ou décoratif, un éclairage général et vers le bas dans les commerces, ou pour les effets architecturaux et paysagers extérieurs.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)


Données du produit

Renseignements généraux			
Culot-Base	GX10	Intensité lumineuse (nom.)	7 600 cd
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,439
Cycle de commutation	1 350	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	0,403
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h	Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Données techniques sur l'éclairage		Efficacité lumineuse (nominale)	60 lm/W
Code de couleur	930 [CCT of 3000K]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	90
Angle du faisceau (nom.)	25 °	Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	80 %
		Flux lumineux dans un cône de 90° (nominal)	2 150 lm


MASTERCOLOR CDM-Rm Elite Mini

Fonctionnement et électricité	
Consommation	39,1 W
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux	120 s
Tension (nom.)	87 V
Tension (nom.)	87 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non
Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	MR16
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

Consommation d'énergie en kWh/1000 h	43 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Nom complet du produit	MASTERCOLOR CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D
Code de commande	418947
Numéro de matériau (12 CN)	928194705315
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677418946
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677418941

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

MASTERColor CDM-Rm Elite Mini

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D

