



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	
Βάση-κάλυμμα	GX10	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	3000 K 61 lm/W
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	90
Κύκλος λειτουργίας	1.350	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	80 %
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone	Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	2.150 lm
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	15.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Κατανάλωση ενέργειας	39,1 W
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Γωνία δέσμης (ονομ.)	40 μοίρα(ες)	Τάση (ονομ.)	87 V
Φωτεινή ροή	2.150 lm	Τάση (ονομ.)	87 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	3.600 cd		
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434		
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398		

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα	MR16
----------------	------

Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	4,7 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	40 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473278

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγέλιας προϊόντος	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
-----------------------------	---


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829116306000
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CDMRMELM3540930
Κωδικός παραγγελίας	16306000
Αρ. υλικού (12NC)	928194805330
Τοπικός κωδικός	CDMRMELM3540930
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291163060
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291163077

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D




Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D



Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

