



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Kompakte udladningslamper med højt lysudbytte

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	X830R
Driftsposition	P15 [Parallel +/-15D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	5.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	956 [CCT of 5600K]
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	330
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5600 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81
Buelængde O (Nom)	25 mm
Drift og el	
Strømforbrug	2.095,0 W


Spænding (nom.)	205 V
Spænding (nom.)	205 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	TD40
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	215 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2305 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA

Det fulde produkt navn	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1
Full EOC	871829124183600
Ordrekode	928195105129
Materialenr. (12NC)	928195105129
SAP-tæller – antal pr. pakke	1


EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548423
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718291241836

Målskitse




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1



Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

