



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite 灯采用具有时尚外观的 111mm 卤素灯铝制反光罩，并拥有 MASTERColour CDM 系列灯使用寿命长、功效高和灯光鲜明的特点。

安全提示

- 控制装置必须包括报废保护措施 (IEC61167, IEC 62035)
- 只能使用电子控制装置。35W/930 灯泡还可使用电磁控制

产品数据

一般信息	
底座	GX8.5
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	1,050
光通量测量参考	Narrow Cone
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12,000 小时

灯技术	
颜色代码	930 [CCT of 3000K]
光束角度 (标称)	40 °
光通量	1,750 lm
发光强度 (标称)	4,500 cd
颜色名称	暖白色 (WW)
色度坐标 X (标称)	0.434
色度坐标 Y (标称)	0.398
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定) (标称)	46 lm/W
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通量维持率 (标称)	70 %

90° 圆锥形光通量 (额定)	1,750 lm
-----------------	----------

操作和电气	
功耗	39.1 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	89 V
电压 (标称)	89 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	反射灯
灯泡外形	R111


审批和申请	
能效等级	G
汞 (Hg) 含量 (最高)	4.7 mg
汞 (Hg) 含量 (标称)	4.7 mg

MASTERC colour CDM-R111 Elite

能耗 kWh/1000 h	40 kWh
EPREL 注册号	473281
产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
完整的产品名称	MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
完整产品代码	871829168952200
订购代码	928195505330



材料编号 (12NC)	928195505330
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718291689522
计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	8718291689539

二维绘图



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

