



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

La lampe MASTERColour CDM-R111 Elite associe le look branché des lampes halogènes à réflecteur en aluminium 111 mm à la longue durée de vie, l'efficacité énergétique élevée et la lumière blanche étincelante du modèle MASTERColour CDM.

Mises en garde et sécurité

- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique. Les lampes de 35 W/930 peuvent également utiliser un appareillage électromagnétique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales	
Culot	GX8.5
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1'050
Référence de mesure de flux	Narrow Cone
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	12'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Angle du faisceau (nom.)	24 degré(s)
Flux lumineux	3'550 lm

Intensité lumineuse (nom.)	16'000 cd
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0.434
Coordonnée chromatique Y	0.398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	50 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	92
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	3'550 lm


MASTERC colour CDM-R111 Elite

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73.2 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	89 V
Tension (nom.)	89 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Réflecteur
Forme de la lampe	R111
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	6.6 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	6.6 mg

Schéma dimensionnel




Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	74 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473283
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Nom de produit complet	MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Code EOC	871829168970600
Code de commande	68970600
Code 12NC	928195705330
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291689706
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291689713

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite

