



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου, μονού άκρου με κεραμικό σωλήνα, πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Για την ισχύ 50W χρησιμοποιείτε μόνο με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας Philips
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	GU6.5 [GU6.5]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	20.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,437
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,396

Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	107 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	91
Μήκος τόξου Ο (τυπ.)	5,9 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	50,0 W
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T13.3 [T 13,3 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	6,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	55 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5
-----------------------------	------------------------------------


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5
Full EOC	871829115386300
Κωδικός παραγγελίας	15386300
Αρ. υλικού (12NC)	928196505130
Τοπικός κωδικός	CDM-TM50W/930GU
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291153863
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291153870

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	5,9 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm


Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5



Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

