



MASTERColour CDM-Tm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Lampe à décharge à halogénure métallisé mini, à culot simple, à très haute efficacité et forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- Pour les lampes de 50 W, utiliser uniquement l'appareillage électronique Philips
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales

Culot	GU6.5 [GU6.5]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20.000 h

Données techniques de l'éclairage

Code couleur	930 [CCT of 3000K]
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée chromatique X	0,437
Coordonnée chromatique Y	0,396

Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	107 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	91
Longueur d'arc O (nom.)	5,9 mm

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	50,0 W
Tension (nom.)	90 V
Tension (nom.)	90 V

MASTERC colour CDM-Tm

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse Non

Mécanique et boîtier

Finition ampoule Transparent

Forme de la lampe T13.3 [T 13,3 mm]

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.) 6,4 mg

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 55 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Nom de produit complet MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Code EOC 871829115386300

Code de commande 15386300

Code 12NC 928196505130

Code de commande local CDMTMEELITE50930


Quantité par pack 1

Code EAN – Produit/Boîte 8718291153863

Conditionnement par carton 12


Codes EAN/UPC – Boîte 8718291153870

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	5,9 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

MASTERCcolour CDM-Tm

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

