



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Miniatuur enkelkneps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU6.5 [GU6.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,437
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,396

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	107 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
Booglangte O (nom.)	5,9 mm

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	50,0 W
Spanning (nom.)	90 V
Spanning (nom.)	90 V

MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T13,3 [T 13,3 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	6,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	55 kWh

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5


Volledige productnaam	MASTERCcolour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5
Full EOC	871829115386300
Bestelcode	15386300
Materiaalnr. (12NC)	928196505130
Lokale code	CDMTMELITE50930
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291153863
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291153870

Maatschets



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5	13,3 mm	0,5 in	5,9 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm


Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

