



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Lâmpada mini de descarga de iodetos metálicos em cerâmica de extremidade única, com longa duração e eficiência muito elevada, que produz uma luz branca viva e brilhante com uma elevada restituição cromática

Avisos e Segurança

- Utilizar apenas em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante os testes (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A luminária tem de ser capaz de conter componentes de lâmpadas quentes, no caso de a lâmpada se partir
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo eletrónico
- Para 50 W, utilizar apenas com controlo eletrónico da Philips
- O mecanismo de controlo tem de incluir proteção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

| Informações gerais | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Casquilho | GU6.5 [GU6.5] |
| Posição de funcionamento | UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)] |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 20.000 h |

| Caraterísticas técnicas da luz | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Código da cor | 930 [CCT of 3000K] |
| Designação da cor | Branco quente (WW) |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 0,437 |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 0,396 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Temperatura de cor correlacionada | 3000 K |
| Eficiência luminosa (nominal) (Nom.) | 107 lm/W |
| Color rendering index (CRI) | 91 |
| Comprimento de oscilação O (Nom.) | 5,9 mm |

| Funcionamento e caraterísticas elétricas | |
|--|--------|
| Consumo de Energia | 50,0 W |
| Tensão (Nom.) | 90 V |
| Tensão (Nom.) | 90 V |

MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini

Controlos e regulação

| | |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

Características mecânicas e compartimento

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Acabamento da lâmpada | Transparente |
| Formato da lâmpada | T13.3 [T 13,3 mm] |

Aprovação e aplicação

| | |
|----------------------------------|--------|
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 6,4 mg |
| Consumo de energia kWh/1000 h | 55 kWh |

Dados do produto

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda | MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5 |
|------------------------------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Nome do produto completo | MASTERCLOUR CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5 |
|--------------------------|--|

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código do produto completo | 871829115386300 |
|----------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|----------|
| Código de encomenda | 15386300 |
|---------------------|----------|

| | |
|---------------------|--------------|
| N.º material (12NC) | 928196505130 |
|---------------------|--------------|


| | |
|--------------------------------------|---|
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
|--------------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8718291153863 |
|-------------------------|---------------|

| | |
|---|----|
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 12 |
|---|----|


| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC – Caso | 8718291153870 |
|----------------|---------------|

Desenho dimensional



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5 | 13,3 mm | 0,5 in | 5,9 mm | 28 mm | 32 mm | 30 mm | 56,7 mm |


Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 50W/930 GU6.5

