



MASTERColour CDM-TC Fresh

MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

Jednostronnie trzonkowana ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyladowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej ze specjalnymi cechami podkreślającymi kolory

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach oświetleniowych, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi zatrzymać gorące elementy w razie pęknięcia lampy
- Używać tylko z elektronicznymi statecznikami
- Statecznik musi odłączać lampę, gdy ulegnie wypaleniu (IEC 61167, IEC 62035)
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G8.5 [G8.5]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	740 [CCT of 4000K]
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,386
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,385
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K

Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	70
Długość łuku O (Nom)	7,15 mm
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	73,0 W
Napięcie (Nom)	83 V
Napięcie (Nom)	83 V
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTERColour CDM-TC Fresh

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T14 [T 14 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	6 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5
------------------------------	--




Pełna nazwa produktu	MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5
Full EOC	871829116329900
Kod zamówienia	16329900
Materiał Nr (12NC)	928196705131
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718291163299
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC - Opakowanie	8718291163305

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Dane fotometryczne





Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

Spectral Power Distribution Colour - MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

MASTERColour CDM-TC Fresh

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-TC Fresh 70W/740 G8.5

