



MASTER MHN-SB

MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Kvartsmetalhalogen med enkelt klemme

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	Cable
Driftsposition	P15 [Parallel +/-15D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	4.500 t
Lysteknisk	
Farvekode	956 [CCT of 5600K]
Farvebetegnelse	Dagslys
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	334
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	5600 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	108 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	81
Buelængde O (Nom)	25 mm
Drift og el	
Strømforbrug	2.070,0 W
Spænding (nom.)	205 V


Spænding (nom.)	205 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	TD40
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	215 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	2277 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Det fulde produkt navn	MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO
Full EOC	872790092860000

MASTER MHN-SB

Beskrivelse af lokal kode	2053665160
Ordrekode	928196805130
Materialenr. (12NC)	928196805130
Lokal ordrekode	2053665160
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291548454


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8727900928600

Målskitse




Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Levetid



Life Expectancy Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO



Lumen Maintenance Diagram - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

