



DJ/CLUB

MSD Platinum 20 R 1CT/8

Las lámparas MSD Platinum abren nuevos niveles de libertad creativa en la iluminación de espectáculos gracias a una luz brillante e intensa, potente y compacta. Su diseño compacto y ligero proporciona la libertad de crear luminarias más pequeñas y de menos peso, para su uso en cualquier lugar del escenario. Y su arco corto, temperatura de color alta y reflector innovador producen una intensidad de haz alta y brillante que consigue una reproducción del color extraordinaria. También ofrecen una vida útil prolongada y fiable, alta eficacia y tiempos de reposición más cortos. Todo ello se suma para crear una experiencia creativa intensamente emocionante.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general		Longitud de arco O (nom.)	
Base del casquillo	-	1,2 mm	
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]	Operativos y eléctricos	
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	1.500 hora(s)	Consumo de energía	470 W
Datos técnicos de la luz		Controles y regulación	
Código de color	2	Regulable	Sí
Flujo luminoso	22.400 lm	Datos de producto	
Coordenada X de cromacidad (Nom)	296	Nombre de producto del pedido	MSD Platinum 20 R 1CT/8
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	298	Nombre completo del producto	MSD Platinum 20 R 1CT/8
Temperatura de color correlacionada (Nom)	8000 K	Full EOC	871869647812700
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	47 lm/W	Código de pedido	47812700
Índice de reproducción cromática (IRC)	-		

Código 12NC	928197205314
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696478127
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8


Embalaje con código EAN/UPC	8718696478134
-----------------------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 mm	1,2 mm	72 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 20 R 1CT/8

