



MSD Platinum (Touring/Stage)

MSD Platinum 20 R 1CT/8

The MSD Platinum lamps open up new levels of creative freedom in entertainment lighting, with powerful, compact and brilliantly intense light. Their compact, lightweight design provides the freedom to create smaller, lighter luminaires – for use at any location on stage. And their short arc, high color temperature and innovative reflector produce a sparkling, high beam intensity for outstanding color reproduction. They also offer long and reliable lifetime, high efficacy and fast replacement times. It all adds up to an intensely exciting creative experience.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	- [-]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	1 500 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	2
Светоотдача	22 400 лм
Координата цветности X (ном.)	296
Координата цветности Y (ном.)	298
Коррелированная цветовая температура (ном.)	8000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	47 лм/В

Коэффициент цветопередачи (CRI)	-
Длина дуги, O (ном.)	1,2 мм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	470 В

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да


Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MSD Platinum 20 R 1CT/8
Полное название продукта	MSD Platinum 20 R 1CT/8
Полный код продукта	871869647812700

MSD Platinum (Touring/Stage)

Код заказа	928197205314
Материал № (12NC)	928197205314
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696478127


Нумератор — упаковок на внешний короб	8
EAN/UPC — короб	8718696478134

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	C (max)
MSD Platinum 20 R 1CT/8	58,5 мм	1,2 мм	72 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MSD Platinum 20 R 1CT/8

