



# Cebadores para fluorescencia

## S16 70-125W 240V UNP/20X10CT


Gama de arrancadores de interruptor incandescente de calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balasto electromagnético.

### Datos del producto

Operativos y eléctricos		Nombre completo del producto	
Consumo de energía	125 70 W	Nombre completo del producto	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT
Voltaje (nom.)	240 V	Full EOC	871150090356331
Voltaje (nom.)	240 V	Código de pedido	90356331
Mecánicos y de carcasa		Código 12NC	928390930371
Color de la carcasa	Blanco	Cantidad por paquete	1
Datos de producto		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500903563
Nombre de producto del pedido	S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	200
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500903587

## Cebadores para fluorescencia

### Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S16 70-125W 240V UNP/20X10CT	40,3 mm	21,5 mm

