



Cebadores para fluorescencia

S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/300

Gama de arrancadores de interruptor incandescente de calidad superior para encender lámparas fluorescentes con balasto electromagnético.


Datos del producto

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	4 65 W
Voltaje (nom.)	220-240 V
Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR UNP/300

Nombre completo del producto	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/300
Full EOC	871150069769129
Código de pedido	69769129
Código 12NC	928392220223
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500697691
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	300
Embalaje con código EAN/UPC	8711500697820

Cebadores para fluorescencia

Plano de dimensiones



Product	C (max)	E (max)
S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR UNP/300	40,3 mm	21,5 mm

