



Starter Polar

P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT


Starter à effluve de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes électromagnétiques conventionnelles dans des conditions de froid polaire.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	18 65 W
Tension (nom.)	220-240 V
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Bleu
Données du produit	
Nom du produit de la commande	P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT
Nom de produit complet	P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT

Code EOC	871150090234453
Code de commande	90234453
Code 12NC	928393700095
Code de commande local	P10POLAR
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500902344
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500904010

Schéma dimensionnel



Product	C (max)	E (max)
P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT	40,3 mm	21,5 mm