



# Startere Soluții

## P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT


Gamă variată de startere electronice de calitate superioară cu întrerupător cu incandescență pentru aprinderea surselor de iluminat fluorescente care operează cu balast electromagnetic convențional în condiții polare

### Catalog de date

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Funcționare și sistem electric</b> |                                   |
| Consum de curent                      | 18 65 W                           |
| Tensiune (nom.)                       | 220-240 V                         |
| <b>Sistem mecanic și carcasă</b>      |                                   |
| Culoare carcasă                       | Albastru                          |
| <b>Date despre produs</b>             |                                   |
| Nume comandă produs                   | P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT |
| Numele complet al produsului          | P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                             | 871150090234453 |
| Cod de comandă                       | 90234453        |
| Număr material (12NC)                | 928393700095    |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1               |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8711500902344   |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 100             |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500904010   |

### Cote



| Product                           | C (max) | E (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| P10 18-65W SIN 220-240V BL/4X25CT | 40,3 mm | 21,5 mm |