



MASTER HPI Plus

MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12

En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølv damp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksølv- eller natriumlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40 [E40]
Driftsposisjon	H15 [Hengende +/-15D eller vertikal flate opp (BU)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	20 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	645 [CCT of 4500K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	365
Kromatisk koordinat Y (nom)	363
Korrelert fargetemperatur (nom)	4500 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	72 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	65
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	253,0 W


Spenning (nom.)	128 V
Spenning (nom.)	128 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Belagt glass
Lyspæreform	ED28
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	46,5 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	278 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

Fullstendig produktnavn	MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12
Full EOC	871150021147715
Bestillingskode	21147715
Materialenr. (12NC)	928410800027
Lokal bestillingskode	3858383
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500211477
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8711500211484

Målskisse




Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12

MASTER HPI Plus

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12

