



MASTER HPI Plus

HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6

带乳白色外部灯泡的石英金属卤化物灯

安全提示

- 仅用于全封闭式灯具中，即便是在测试过程中 (IEC61167、IEC62035、IEC60598)
- 灯具必须能够在灯破损时包容住高温的灯部件
- 与专门用于高压汞或钠灯的控制装置搭配使用
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

产品数据


一般信息	
底盖	E40 [E40]
操作位置	H [悬挂或底座朝上 (BU)]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	20,000 小时
灯技术	
颜色代码	645 [CCT of 4500K]
颜色名称	冷白色 (CW)
色度坐标 X (标称)	367
色度坐标 Y (标称)	374
相关色温 (标称)	4500 K
光效 (额定) (标称)	79 lm/W
显色指数 (CRI)	65
操作和电气	
功耗	405 W
电压 (标称)	125 V
电压 (标称)	125 V

控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	镀膜玻璃
灯泡外形	BD120 [BD 120 毫米]
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	67 mg
能耗 kWh/1000 h	434 kWh
产品数据	
订单产品名称	HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6
完整的产品名称	HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6
完整产品代码	692234199949900
订购代码	928481200093
材料编号 (12NC)	928481200093
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341999499

MASTER HPI Plus


计算器 - 每个外包装箱中的包数	6
EAN/UPC - 案例	6922341993107

二维绘图




Product	D (max)	C (max)
HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6	122 mm	290 mm

光度数据




Light Distribution Diagram - HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6




Spectral Power Distribution Colour - HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6

寿命



Life Expectancy Diagram - HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6



Lumen Maintenance Diagram - HPI PLUS 400W/645 BUS E40 1SL/6

