



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Pour une utilisation avec un appareillage de contrôle conçu pour les lampes à vapeur de mercure ou de sodium haute pression
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E40 [E40]
Position de fonctionnement	P20 [Parallèle +/-20 D ou horizontale (HOR)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	20'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	645 [CCT of 4500K]
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	361
Coordonnée chromatique Y	372
Température de couleur corrélée (nom.)	4500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	83 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	65
Longueur d'arc O (nom.)	30.5 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	385 W
Tension (nom.)	125 V


Tension (nom.)	125 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T46 [T 46 mm]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	29.5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	424 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Nom de produit complet	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Code EOC	871150017990615
Code de commande	17990615

MASTER HPI-T Plus

Code 12NC	928481600096
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500179906
Conditionnement par carton	12


Codes EAN/UPC – Boîte	8711500182999
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30.5 mm	168 mm	286 mm

Données photométriques




Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

MASTER HPI-T Plus

