



MHN-TD



MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

Λαμπτήρας εκκένωσης μεταλλικών αλογονιδίων χαλαζία, διπλού άκρου

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	RX7S [RX7s]
Θέση λειτουργίας	P45 [Παράλληλο +/-45D ή οριζόντιο (HOR)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.500 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	730 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	13.400 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό Λευκό (WW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)	81 lm/W
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	90 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	67


Μήκος τόξου O (τυπ.)	17,8 mm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	155,0 W
Τάση (ονομ.)	96 V
Τάση (ονομ.)	96 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	TD
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	18 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	18 mg

MHN-TD

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	155 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473287
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Πλήρες όνομα προϊόντος	MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12
Full EOC	871829121534900
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	928482500092
Κωδικός παραγγελίας	21534900



Αρ. υλικού (12NC)	928482500092
Τοπικός κωδικός	928482500092
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718291215349
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291215356

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/730 RX7s 1CT/12

