



HPI-T

HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Lâmpadas de vapor metálico de quartzo com bulbo exterior transparente.

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E40
Posição de funcionamento	P [Paralelo ou Horizontal (HOR)]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	12.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Código da cor	543 [CCT of 4300K]
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Coordenada de cromaticidade X (Nom.)	370
Coordenada de cromaticidade Y (Nom.)	380
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4300 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83 lm/W
Color rendering index (CRI)	57
Comprimento do arco O (nom.)	80 mm
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	990 W
Tensão (Nom.)	130 V


Tensão (Nom.)	130 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Claro
Forma da lâmpada	T65 [T 65 mm]
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	86 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	1089 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
Nome do produto completo	HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4
Full EOC	871829167617100
Descrição do código local	LAMPADA HALETO METALICO HPI-T1000W

HPI-T

Código de encomenda	928482600094
Nº do material (12NC)	928482600094
Código local	HPI-T1000W
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – produto/caixa	8718291676171


Numerador SAP — Embalagens por exterior 4	
EAN/UPC – caixa	8718291676188

Desenho dimensional




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI T 1000W 543 E40 220V 1SL/4

