



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Metallhalogen med klar kolbe

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksøvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E40
Driftsposisjon	P [Parallell eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	543 [CCT of 4300K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	370
Kromatisk koordinat Y (nom)	380
Korrelert fargetemperatur (nom)	4300 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	57
Buelengde O (nom.)	80 mm
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	990 W
Spenning (nom.)	130 V


Spenning (nom.)	130 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T65
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	86 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	1089 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Fullstendig produktnavn	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4
Full EOC	871150018373645
Lokal kodebeskrivelse	3858213

HPI-T

Bestillingskode	928482600096
Materialnr. (12NC)	928482600096
Lokal bestillingskode	3858213
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500183736


SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8711500183743

Målskisse




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

Levetid



Life Expectancy Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4



Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4

