



MH-NaSc

MH 70W/640 E27 CL 1SL/24


钠钨金属卤化物灯由一个充气玻璃灯泡（可以是透明或内部涂层灯泡）和一个石英放电管（DT）组成

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	H [悬挂或底座朝上 (BU)]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	10,000 小时
灯技术	
颜色代码	640 [CCT of 4000K]
颜色名称	冷白色 (CW)
色度坐标 X (标称)	390
色度坐标 Y (标称)	380
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	74 lm/W
显色指数 (CRI)	60
操作和电气	
功耗	76 W
电压 (标称)	85 V
电压 (标称)	85 V
控制和调光	
可调光	否



机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	ED55 [ED 55 毫米]
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	12 mg
产品数据	
订单产品名称	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24
完整的产品名称	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24
完整产品代码	692234199955000
订购代码	928484400093
材料编号 (12NC)	928484400093
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6922341999550
计算器 - 每个外包装箱中的包数	24
EAN/UPC - 案例	6922341993169

二维绘图



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

寿命



Life Expectancy Diagram - MH 70W/640 E27 CL 1SL/24

Lumen Maintenance Diagram - MH 70W/640 E27 CL 1SL/24

