



MASTERColour CDM-R

MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

结构紧凑、高效率的放电反射器光源，在整个寿命期内均能输出稳定的光色和通透的闪烁光线

安全提示

- 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)
- 部分此系列产品只能使用电子镇流器以达到最佳设计性能和安全性

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
切换循环	800
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	9,000 小时

灯技术	
颜色代码	942 [CCT of 4200K]
光束角度 (标称)	30 °
发光强度 (标称)	5,000 cd
颜色名称	冷白色 (CW)
色度坐标 X (标称)	0.375
色度坐标 Y (标称)	0.370
相关色温 (标称)	4100 K
显色指数 (CRI)	92
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	68 %
90° 圆锥形光通量 (额定)	1,650 lm

操作和电气	
功耗	39 W
60% 灯光下的预热时间	120 s
电压 (标称)	85 V
电压 (标称)	85 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR20 [PAR 2.5 英寸/63 毫米]


审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	2.8 mg
能耗 kWh/1000 h	43 kWh

MASTERColour CDM-R

产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
完整的产品名称	MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT
完整产品代码	692059027666800
订购代码	928489100191


材料编号 (12NC)	928489100191
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6920590276668
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	6920590276675

二维绘图




Product	D (max)	D	C (max)	C
MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT	65 mm	64 mm	95 mm	92 mm

光度数据



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R 35W/942 E27 PAR20 30D 1CT

