



# MASTERColour CDM MW Eco

## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Lámparas de haluros metálicos cerámicas con bombilla exterior tubular transparente o elipsoidal revestida, hechas a medida para sustituir y mejorar el rendimiento de las lámparas de haluros metálicos de cuarzo en equipos existentes.

### Advertencias y seguridad

- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o lámparas de sodio de alta presión con arrancador externo
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto sobre la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.
- El tiempo de reencendido en caliente puede alcanzar los 15 minutos, por tanto se recomiendan arrancadores T15.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o universal (U)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo lumínico (mín.)	18.900 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	379
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	380
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K

Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	84 lm/W
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	93 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	87

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	225 W
Voltaje (nom.)	123 V
Voltaje (nom.)	123 V


Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio duro

## MASTERCcolour CDM MW Eco

Forma de la bombilla	B90 [B 90 mm]
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Clase de eficiencia energética	F
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	27 mg
Consumo energético kWh/1000 h	248 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
Nombre completo del producto	MASTERCcolour MW eco MASTERCcolour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Full EOC	871869673479700
Código de pedido	73479700
Código 12NC	928495309891
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696734797
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8718696734803

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

