



MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40

Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.

Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- För användning med styrsystem avsett för högtryckskviksilver- eller högtrycksnatriumlampor med extern tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter – därför rekommenderas T15-tändare

Produktdata

Allmän information

Socket	E40 [E40]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	20 000 h

Ljusteknik

Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde (min)	18 900 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	379
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	380

Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (min)	84 lm/W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningsindex	87

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	225 W
Spänning (nom)	123 V
Spänning (nom)	123 V

MASTERColour CDM MW Eco

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Härdat glas
Lampform	B90 [B 90 mm]

Användning och godkännande


Energieffektivitetsklass	F
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	27 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	248 kWh

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL
-------------------------	--

Fullständigt produktnamn	MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40
Full EOC	871869673479700
Beskrivning av lokal kod	8348439
Beställningsnummer	73479700
Materialnummer (12NC)	928495309891
Lokal kod	8348439
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696734797
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718696734803

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MSTColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40 CL	91 mm	215 mm

