



# MASTERColour CDM MW Eco

## MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40

Keramiska metallhalogenlampor med tubformade eller belagda ellipsformade klara ytterkolvar – skräddarsydda för att ersätta och överträffa kvartsmetallhalogenlampor med befintliga driftdon.

### Varning och Säkerhet

- Endast för användning i helt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- För användning med styrsystem avsett för högtryckskviksilver- eller högtrycksnatriumlampor med extern tändare
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse som du lämnar på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- Varm återtändning kan ta upp till 15 minuter – därför rekommenderas T15-tändare

### Produktdata

| Allmän information                |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Socket                            | E40 [E40]                              |
| Driftposition                     | UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)] |
| Livslängd vid 50 % bortfall (nom) | 20 000 h                               |
| Ljusteknik                        |                                        |
| Färgkod                           | 840 [CCT of 4000K]                     |
| Färgbeteckning                    | Kallvit (CW)                           |
| Kromaticitetskoordinat X (nom)    | 386                                    |
| Kromaticitetskoordinat Y (nom)    | 395                                    |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)   | 4000 K                                 |


| Ljusutbyte (märkvärde) (min) | 83 lm/W |
|------------------------------|---------|
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom) | 93 lm/W |
| Färgåtergivningsindex        | 90      |
| Drift och elektricitet       |         |
| Effektförbrukning            | 356 W   |
| Spänning (nom)               | 118 V   |
| Spänning (nom)               | 118 V   |
| Mekanik och armaturhus       |         |
| Ljuskällans ytbehandling     | Klar    |

## MASTERColour CDM MW Eco

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Material i lampan                 | Härdat glas                                                    |
| Lampform                          | BD120 [BD 120 mm]                                              |
| <b>Användning och godkännande</b> |                                                                |
| Energieffektivitetsklass          | F                                                              |
| Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)     | 44,6 mg                                                        |
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim   | 392 kWh                                                        |
| <b>Produktdata</b>                |                                                                |
| Beställningsproduktnamn           | MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840<br>E40 CL                     |
| Fullständigt produktnamn          | MASTERColour MW eco MASTERColour<br>CDM-EP MW eco 360W/840 E40 |

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                                  | 871869673481000 |
| Beskrivning av lokal kod                  | 8348440         |
| Beställningsnummer                        | 73481000        |
| Materialnummer (12NC)                     | 928495409891    |
| Lokal kod                                 | 8348440         |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718696734810   |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 6               |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718696734827   |

### Måttskiss



| Product                                 | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| MSTColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40 CL | 121 mm  | 290 mm  |

