



Mercury Vapor Standard

H39KC-175/DX FULL CT 12PK

Les lampes à vapeur de mercure représentent une faible dépense initiale, mais ont des coûts d'utilisation plus élevés que les lampes HPS ou à halogénure métallisé en raison de leur efficacité moindre. L'ampoule transparente des lampes au mercure donne une apparence vert-bleuâtre et la lampe Deluxe blanche offre un meilleur rendu des couleurs. Le flux lumineux des lampes au mercure varie avec le temps et les lampes grillent rarement; il est donc judicieux de les remplacer et de restaurer le niveau lumineux.

Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquates. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

Données du produit

Renseignements généraux		Indice de rendu des couleurs (IRC)	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]		-
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Fonctionnement et électricité	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	15 000 h	Courant de la lampe (nom.)	1,5 A
		Tension (nom.)	130 V
		Tension (nom.)	130 V
Données techniques sur l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	378	Finis des ampoules	Verre enduit
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	375	Matériau de l'ampoule	Verre dur
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	45 lm/W		

Mercury Vapor Standard

Forme de l'ampoule	ED28
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	34,5 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	H39KC-175/DX FULL CT 12PK
Nom complet du produit	H39KC-175/DX FULL CT 12PK

Code de commande	248054
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601011012
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677248055
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677248050

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
H39KC-175/DX FULL CT 12PK	3,5 in	8,313 in

