



Ceramalux ALTO

SON ALTO 150W LV E E39 CL SL/3

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux

Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage

Coordonnée de chromaticité X (nominale)	514
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	424
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	96 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	106 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	17

Fonctionnement et électricité

Consommation	150,6 W
Courant de la lampe (nom.)	3,2 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier

Fini des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2

Approbation et utilisation

Contenu en mercure (Hg) (max.)	17 mg
--------------------------------	-------

Données de produit

Nom du produit de la commande	C150S55 3PK
Nom complet du produit	SON ALTO 150W LV E E39 CL SL/3
Code de commande	140961
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601139706
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677253899
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
EAN/CUP – Boîte	50046677140965

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel

Product

C150S55 3PK

