



Ceramalux ALTO

C100S54/ALTO 12PK

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	520
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	420
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	85 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	94 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	18
Fonctionnement et électricité	
Consommation	100,4 W
Courant de la lampe (nom.)	2,1 A
Tension (nom.)	55 V
Tension (nom.)	55 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	22,1 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	SON 100W E39 ED75 CL SLV/12
Nom complet du produit	C100S54/ALTO 12PK
Code de commande	368720
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601139801
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677368722
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677368727

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel

Product	D	C (max)
SON 100W E39 ED75 CL SLV/12	75 mm	196 mm

