



Ceramalux ALTO

SON ALTO 70W LV E E39 CL SL/3

Remplacent la lumière jaune par une lumière vive blanche claire en un simple geste!
Idéales pour les applications industrielles, les entrepôts, les hauts de mât et les stationnements

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)
Données techniques sur l'éclairage	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	522
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	425
Température de couleur proximale (nom.)	2100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	86 lm/W
Efficacité lumineuse (nominale)	94 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	13
Fonctionnement et électricité	
Consommation	70,2 W
Courant de la lampe (nom.)	1,6 A
Tension (nom.)	52 V
Tension (nom.)	52 V

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Matériau de l'ampoule	Verre dur
Forme de l'ampoule	ED-23 1/2
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (max.)	17 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	C70S62 3PK
Nom complet du produit	SON ALTO 70W LV E E39 CL SL/3
Code de commande	140947
Numéro de matériau (12 N.C.)	928601139906
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677253783
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	3
EAN/CUP – Boîte	50046677140941

Ceramalux ALTO

Schéma dimensionnel

Product
C70S62 3PK

